


ガス腐食試験機

ファクトケイ株式会社


試験機による腐食状態の差

同条件でも試験機の違いにより腐食状態に大きな差が出ます、弊社では可能な限りフィールドに近い状況を再現可能な様に、温湿度・ガス希釈・雰囲気ガスの流れ・内部に水溜が無い方式など様々な結論に基づいた結果により設計されています。




S02_10ppm_40℃75%_240時間同一条件



作動構成図




KG200試験槽サイズと 気体の流れ方



実測の温湿度・ガス濃度制御例

25°C75% S02 1ppm 設定



25°C75% H2S 1ppm 設定

